

Garnitura brusnih pil, 10-delna, silicijev karbid, v škatli iz umetne mase, Število brusnih pil: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558811 10
GTIN	4260496536728
Razred artikla	56Z

Opis

Uporaba:

Za **posnemanje zarobka, ostrenje in glajenje** orodij oz. rezil orodja. **Karbidna trdina, neželezne kovine**, steklo, keramika in porcelan.

Obseg dobave:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

Napotek:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Kratica za brusno sredstvo: SiC

Tehnični opis

Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Število brusnih pil	10
Vrsta izdelka	Brusne pile

Pribor

Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 150X16G	558635 150X16G
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 150X16F	558655 150X16F
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 100X10F	558655 100X10F
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 200X20M	558655 200X20M
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 100X10M	558635 100X10M
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 150X16M	558635 150X16M
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 100X10G	558625 100X10G
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 150X16F	558635 150X16F
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 150X16M	558615 150X16M
Brusna pila – silicijev karbid (zelena) Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti 200X20G	558625 200X20G