


**Garnitura dvostranskih obročnih ključev, zaviti, Število orodij: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	952445 8
GTIN	4062406573089
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 952445: 1 kos

Dvostranski obročni ključ GARANT, globoko zaviti, art. 615950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	20
Širina v G	8
Globina	500 mm
Število orodij	8
Širina	200 mm
Masa	1,316 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm	615950 8X9
Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm	615950 12X13
Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 19X22 mm	615950 19X22
Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 18X21 mm	615950 18X21
Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm	615950 6X7
Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm	615950 16X17
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952445	952001 952445
Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm	615950 10X11
Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm	615950 14X15