

**RIDGID**  
Peddinghaus**Škarje za cevi iz umetne mase, Za Ø do: 63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819681 63
GTIN	95691300881
Razred artikla	86A

**Opis****Izvedba:**

Ročaj z ergonomičnimi kotanjami v razmakih 1/2 cole za hitro merjenje cevi. Mehanizem raglje in rezilo X-CEL® s teflonsko prevleko (pri vel. 63) za krajši čas rezanja z optimalno porazdelitvijo pritiska pri vseh materialih iz umetne mase.

**Uporaba:**

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF (pri ceveh z zelo tankimi stenami so le pogojno uporabne). Posebej primerne za pripravljala dela pri varjenju spojnih objemk. Škarje za mehko rezanje cevi iz umetne mase.

**Rezervni del:**

Za nadomestne nože glejte art. 819686.

**Napotek:**

Za škarje za gibljive cevi glejte art. 769940, 769960 in 769980.

**Tehnični opis**

Za Ø do	63 mm
Vrsta izdelka	Škarje

