

RIDGID
Peddinghaus**Škarje za cevi iz umetne mase, Za Ø do: 42mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819681 42
GTIN	095691234988
Razred artikla	86A

Opis**Izvedba:**

Ročaj z ergonomičnimi kotanjami v razmakih 1/2 cole za hitro merjenje cevi. Mehanizem raglje in rezilo X-CEL® s teflonsko prevleko (pri vel. 63) za krajši čas rezanja z optimalno porazdelitvijo pritiska pri vseh materialih iz umetne mase.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF (pri ceveh z zelo tankimi stenami so le pogojno uporabne). Posebej primerne za pripravljala dela pri varjenju spojnih objemk. Škarje za mehko rezanje cevi iz umetne mase.

Rezervni del:

Za nadomestne nože glejte art. 819686.

Napotek:

Za škarje za gibljive cevi glejte art. 769940, 769960 in 769980.

Tehnični opis

Za Ø do	42 mm
Vrsta izdelka	Škarje

