

Garant**Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191530 8
GTIN	4045197103376
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Večrezilni rezkarji. Čelno na sredini ne režejo.

Ekscentrično brušene proste ploskve.**Tehnični opis**

Število zob Z	5
Ø rezila D _c	8 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,018 mm
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	88 mm
Dolžina rezil L _c	38 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		