



## Digitalno pomično merilo iz umetne mase digiMax®, Tip: 150D



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412830 150D
GTIN	4010995294229
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Nekovinski visokotehnološki material s 50-odstotnim deležem steklenih vlaken.

Višina števil 7,5 mm, 5-mestni digitalni prikaz

**Merilno območje 0 – 150 mm.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

### Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Dolžina konic	40 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	7,5 mm
Globinski omejevalnik	ravna
Napajanje	Baterijsko napajanje
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	mm / col

Točnost	0,05 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

---

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
---	------------