

**HOLEX****Digitalno pomično merilo za delavnico, Merilno območje: 3000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415525 3000
GTIN	4062406579593
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Pomično merilo za notranje in zunanje merjenje (s prednastavitvijo). Dobro čitljiv LCD-prikazovalnik s posebej velikimi številkami. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega prizmatičnega vodila**, uležajenega v umetni masi. Merilni kljuni iz nerjavnega jekla, zelo fino brušeni. Z dvema pomičnima in **zamenljivima merilnima kljunoma**. **Vklj. z omejitvijo merilne sile.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Nastavitvena šablona art. 415527 vel. Set. Merilni kljuni z navojem M2,5 št. 415526 vel. 90 z navojem M2,5 za posebna tipala št. 434900–434910.

**Tehnični opis**

Točnost	0,25 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 3000 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Funkcija prednastavitve	da
Masa	3,2 kg
Dolžina konic	150 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Število vključenih baterij	1
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilne konice	da
Merilno orodje	digitalni
Material	ABS
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3000 mm	021000 3000
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
----------------------------------------------	---------------