

Mitutoyo**Digitalno globinsko pomično merilo AOS s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418711 300
GTIN	4946368846460
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepene.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 81560, vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Dolžina mostička	100 mm
Presek merilne letve	16 × 3,5 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	digitalni

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	Etui
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300