



## Garnitura orodja „Robust 45 Move Elektro“ 63-delna, Število orodij: 63



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680104 63
GTIN	4003773082606
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Obsežna garnitura orodja za električarje v kakovostnem kovčku za orodje. S transportno enoto in teleskopskim ročajem.

Kovček iz polipropilena za najtežje pogoje uporabe: Zaščita pred prahom, vodo in skrajnimi temperaturami.

#### Obseg dobave:

Vodna tehtnica za električarje: Po 1 kos art. 467415 vel. 430

Žepna vodna tehtnica Electric: Po 1 kos art. 467484 vel. 70

Dvostranski viličasti ključ JOKER: 1 kos 10×13 mm

Večnamenski ključ TwinKey®: 1 kos art. 623550

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, 28-delna: 1 kos art. 630295 vel. S

Izvijač za profil Pozidriv, VDE-izoliran: 1 kos vel. 1

Izvijač za Schlitz, VDE izoliran: 1 kos vel. 3,5 mm

Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt, 16-delna: 1 kos podoben art. 667260

Koničaste kombinirane klešče, kromirane, VDE-izolirane: Po 1 kos art. 701655 vel. 145

Klešče papiga Cobra®, atramentirane: 1 kos art. 705800 vel. 180

Polokrogle klešče, zakrivljene, VDE-izolirane: 1 kos art. 713700 vel. 200

Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, VDE-izolirane: 1 kos art. 723500 vel. 200

Stranske ščipalne klešče, kromirane, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160

Univerzalno orodje za snemanje kablskih plaščev ErgoStrip®: 1 kos art. 728091 vel. 8–13

Klešče za snemanje izolacije do 16 mm<sup>2</sup> Preci Strip: 1 kos art. 728631 vel. 16

Klešče za električarje, VDE-izolirane: 1 kos art. 728787 vel. 200

Stiskalne klešče za kablске končnike, do 16 mm<sup>2</sup>: 1 kos

Sekač za električarje: Po 1 kos art. 743000 vel. 250

Ključavničarska kladiva: 1 kos vel. 300 g

Cevne klešče: 1 kos art. 813700 vel. 180

Fiksen nož za kable, VDE-izoliran: 1 kos art. 844410

Kovčki za orodje: 1 kos „Robust 45 Move“

### Napotek:

**Ob dobavi je orodje v kovčku za orodje.**

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Robust45 Move
Število delov	63
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Večnamenski ključ TwinKey®	623550
Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725300 160
Cevne klešče Celotna dolžina 180 mm	813700 180
Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt Število delov 18	667260 18
Nož za kable, fiksen v celoti VDE izolirane	844410
Koničaste kombinirane klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 145 mm	701655 145
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik28-delna Tip S	630295 S
Močne stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	723500 200
Univerzalno orodje za snemanje kablskih plaščev ErgoStrip® za Ø kabla 8-13 mm	728091 8-13
Žepna vodna tehtnica Electric Dolžina 70 mm	467484 70

Vodna tehtnica za električarje Dolžina 430 mm	467415 430
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 180 mm	705800 180
Klešče za elektricarje VDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	728787 200
Sekač za elektricarje Celotna dolžina 250 mm	743000 250
Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713700 200
Klešče za snemanje izolacije PreciStrip 16 za presek vodnika 16 mm <sup>2</sup>	728631 16