

**Kompaktni rezalec za cevi, Za Ø do: 35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	818505 35
GTIN	4018754329380
Razred artikla	83A

Opis**Izvedba:**

Telo iz magnezijeve tlačne litine, z nadomestnim kolescem v vrtljivi kljuki. Vrtljiva kljuka iz cinkove tlačne litine. Zamenjava rezalnega kolesca se lahko izvede brez orodja. Opremljeno za optimalno zadržanje cevi pri rezanju s 4 vodilnimi kolesci.

Uporaba:

Za rezanje aluminija, bakra in jeklenih cevi s tankimi stenami.

Rezervni del:

Za primerno nadomestno rezalno kolesce glejte art. 818605 vel. 1.

Tehnični opis

za zunanji Ø cevi	3 - 35 mm
Ø rezalnega kolesca	19 mm
Izvertina rezalnega kolesca	5 mm
Širina rezalnega kolesca	5 mm
Število vodilnih valjčkov	4
Število rezalnih kolesc	1
Za cevi iz	Jeklo
Za cevi iz	Aluminij
Za cevi iz	Baker

s funkcijo raglje

ne

Vrsta izdelka

Rezalec za cevi