



Nadomestno rezalno kolesce, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	818605 1
GTIN	4018754329854
Razred artikla	83A

Opis

Uporaba:

Za rezanje aluminija, bakra in jeklenih cevi s tankimi stenami.

Primerno za :

Kompaktni rezalec za cevi Stahlwille® art. 818505 vel. 35.

Ø rezalnega kolesca: 19 mm

Širina rezalnega kolesca: 5 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 5 mm

Tehnični opis

Izvertina rezalnega kolesca	5 mm
Ø rezalnega kolesca	19 mm
Širina rezalnega kolesca	5 mm
Število delov	1
Za cevi iz	Baker
Za cevi iz	Jeklo

Za cevi iz

Aluminij

Vrsta izdelka

Rezalno kolesce