



Priključni regal z nosilnimi rokami, enostranski KR 3000, Globina: 400/500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Razred artikla	95S

Opis

Izvedba:

Pocinkan regal z nosilnimi rokami za pripravo materiala ter shranjevanje lahkih in nerodnih materialov. Konzole z nosilno roko omogočajo obešanje z nagibom pri uporabi 10°. Možnost opremljanja z blokirnimi zatiči, policami in skladiščnimi koriti. Obešanje brez zračnosti 2 prečk na regalno polje poveča stabilnost. Dno podstavka z nivelirno izravnavo. Spojnik za okvir art. 991635 omogoča tudi obojestransko postavitvev.

Opis:

Mere postavitve:

Začetni in priključni regal: svetla širina oz. širina predala: 994 mm, širina nosilnega stebra: 31 mm. Na začetni regal je mogoče priključiti poljubno število priključnih regalov, tako dobimo naslednje možne širine regalov:

1056 mm = 1 začetni regal; **2081 mm** = 1 začetni regal + 1 priključni regal; **3106 mm** = 1 začetni regal + 2 priključna regala; **4131 mm** = 1 začetni regal + 3 priključni regali

Umestitev:

Število nosilnih rok – globina 400 mm: 2

Število nosilnih rok – globina 500 mm: 2

Obseg dobave:

1 nosilni steber regala z nogo, 2 prečki, 1 dno podstavka z 2 nivelirnima podstavkoma, 1 × križne prečke, 4 nosilne roke.

Napotek:

- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.**
- **Dobava brez montaže.**

Material: pocinkane

Nosilnost na nosilno roko: 50 kg

Višina regala: 2027 mm

Mere postavljenega regala, širina priključnega regala: 1025 mm

Nosilnost na osnovno polje: 300 kg

Tehnični opis

Področje uporabe	Kragarmregal
Montaža kupca	da
Višina regala	2027 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1025 mm
Nosilnost na osnovno polje	300 kg
Serija	KR3000
Nastavljanje višine v rastru	53 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkane
Nosilnost na nosilno roko	50 kg
Vrsta izdelka	Kragarmregal

Pribor

Konzola z nosilno roko, posamična Globina 500 mm	991620 500
Blokirni zatiči, 5-delna garnitura. Tip 5	991622 5
Konzola z nosilno roko, posamična Globina 400 mm	991620 400