

Mitutoyo**Digitalno pomično merilo za delavnico ABS IP67 s kljunastimi/standardnimi merilnimi površinami, Merilno območje: 200mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415355 200
GTIN	4946368727103
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Dolžina konic	60 mm
Število vključenih baterij	1
Odčitavanje	0,01 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Merilno območje	0 - 200 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Kalibriranje	A1
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200