



## Akumulatorska stiskalnica za kartuše, Tip: C18PCG-310



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- **Samodejni povratni tek pritisnega droga preprečuje nastajanje kapljic.**
- **Elektronska regulacija hitrosti iztiskanja prek nastavljivega kolesca s 6 stopnjami hitrosti.**
- **Elektronika REDLINK™ – zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju poskrbi za dolgo življenjsko dobo.**
- **Konstanten tok tesnilnega sredstva, manjše nastajanje mehurčkov in uporaba celotne vsebine kartuše.**
- **Optimizirano za vsa običajna lepila in tesnilna sredstva, tudi pri hladnejših temperaturah.**
- **Nadzor posameznih celic za optimizirano življenjsko dobo.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 paketom akumulatorjev M18 B2, 1 polnilnikom akumulatorjev M12-18 C, torbo za orodje.

### Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	1
Za velikost kartuše	310 g

Napajanje	Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Masa vključno z akumulatorjem	2,3 kg
Maksimalni iztisni tlak	459 kg
Pakiranje	Torbica
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Tlačna mazalka

## Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB3	073808 MHB3
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip akumulatorja M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB55	073809 MHB55