

**Zaščitne čelade EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Barva: WHITE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Razred artikla	09W

Opis**Izvedba:**

Zaščitna čelada ponuja kombinacijo tehnologije zaščitnih nadočal in čelade EVO® Vista® ter inovativnega sistema traku za brado Dualswitch™. Sprožilna sila traku za brado je zasnovana v skladu z EN397 in EN12492. Zahvaljujoč večslojni prevleki zagotavljajo integrirana zaščitna nadočala zaščito pred UV-žarki ter odpornost proti praskam in rosenju. Z nastavljivimi vrtljivimi rokami je mogoče zaščitna nadočala po potrebi preprosti uvleči ali izvleči iz čelade. Z notranjo, kompaktno EPP-školjko (ekspandiran polipropilen) zagotavlja zaščitna čelada stransko zaščito pred udarci v skladu z EN12492 in optimizirano prezračevanje čelade. Hkrati se lahko čelada zaradi dovoljenja EN50365 uporablja tudi pri električnih delih.

- **6-točkovni trak.**
- **30-mm držalo Euroslot.**
- **Trak za zadrževanje znoja iz bombaža s prevleko iz PU.**
- **Z vrtljivim zapiralom.**
- **Odsevni elementi za boljšo vidnost.**

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, montaža, visoke in nizke gradnje, električarska dela.

Standard:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Tehnični opis

Velikost	53 - 64 cm
Prevleka stekla	odporno proti praskam
Prevleka stekla	odporno proti praskam
Masa	580 g
Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Barva	belo
Material stekel	Polikarbonat
Oznaka stekel	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Lastnosti čelade	Ščiti pred brizgi taline
Lastnosti čelade	Ščiti pred bočno deformacijo
Lastnosti čelade	Električna izolacija
Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do -30 °C
Material školjke čelade	ABS
Standard	DIN EN 50365
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 12492
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

Pribor

Trak za brado Tip 2P	097843 2P
Zaščita zatilja EVO® Barva GREY	097834 GREY