

## Pisarniške mize, Širina: 1600mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	974042 1600
GTIN	2050002050792
Razred artikla	91Q

### Opis

#### Izvedba:

Udobna pisarniška miza z brezstopenjskim **nastavljanjem višine** (območje nastavljanja **680 – 820 mm**). Trdno ogrodje s prečnim podbojem.

Noge iz 2 mm jeklene kvadratne cevi 50/50 mm. Trdno povezane z ojačevalnim podbojem.

Optimalen prostor za noge zaradi ergonomične razporeditve ogrodja.

Mizna plošča iz melamina z okrasno površino, debelina 25 mm.

#### Lakiranje:

**Dekor namizne plošče v 5 barvah:** kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

**Podnožje v 3 barvah:** čisto bela, aluminijevo srebrna, kovinsko siva.

#### Napotek:

Uporaba mizne plošče v kovinsko sivi barvi se zaradi močne odsevnosti odsvetuje.

**Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023:** bukev, jesen, javor, oreh.

### Tehnični opis

Območje nastavljanja višine	680 - 820 mm
Globina	800 mm
Širina	1600 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
Oblika delovne plošče	pravokotna

Izvedba nastavljanja višine	(mehansko)
Debelina plošče	25 mm
Izbira barv	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Izbira barv	Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Vrsta izdelka	Pisarniške mize