

Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati, 3 ravni za rednike, Širina: 1600mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974212 1600
GTIN	2050002053687
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in 2 policama (na levi in desni strani srednje stene) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Jekleni podstavek višine 30 mm, vedno kovinsko siv, vklj. z vijaki za nastavljanje višine. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Lakiranje:

Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

Napotek:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Tehnični opis

Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja	ne
Material podstavka	Jeklena pločevina
Višina	1163 mm
Število polic	4
Uporabna višina	1083 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Primerno za sistem zaklepanja	ne

Globina	450 mm
Oblika ročaja	Ločni ročaj
Površina ohišja	les
s podstavkom	da
Širina	1600 mm
Višina podstavka	30 mm
Izvedba	Kredenca
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Vrsta izdelka	Pisarniške omare