

**Nadgradna omara z drsnimi vrati, Širina: 1600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974216 1600
GTIN	2050002053700
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Nadgradna lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in 4 lesenimi policami (po 2 na levi in 2 na desni strani) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

**Primerno za:**

Omara za oskrbo strojev art. 974211 in art. 974212, posamezna širina.

**Lakiranje:**

**Dekor v 5 barvah:** kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

**Napotek:**

**Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023:** bukev, jesen, javor, oreh.

**Tehnični opis**

Globina	450 mm
Višina	1152 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Širina	1600 mm
Masa	110 kg

Število polic	4
Primerno za sistem zaklepanja	ne
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja	ne
Uporabna višina	1102 mm
Izvedba	Nadgradna omara
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Vrsta izdelka	Pisarniške omare