

Omare za rednike, Širina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974221 800
GTIN	2050002053717
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Lesena omara z vrtljivimi vrati in 4 kovinskimi policami, debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm, 5 ravni za rednike. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Jekleni podstavek višine 30 mm, vedno kovinsko siv, vklj. z vijaki za nastavljanje višine. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Lakiranje:

Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

Napotek:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Tehnični opis

Širina	800 mm
Višina	1931 mm
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja	ne
Globina	450 mm
Uporabna višina	1851 mm

Primerno za sistem zaklepanja	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Masa	113 kg
Število polic	4
Oblika ročaja	Ločni ročaj
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Vrsta izdelka	Pisarniške omare