

Priključni regal za manjše kanistre širina 1000 mm, Globina: 500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	983210 500
GTIN	4004514227539
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkanih polic iz mrežaste rešetke, mrežasta rešetka 30×30 mm, nosilni drog 25×2 mm. Z **največjo nosilnostjo prekata 150 kg na polico iz mrežaste rešetke**. Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Lovilna kad, višina 83 mm (prostornina začetnega regala 37 l/priključnega regala 34 l). Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Obojestranska uporaba.

Nosilnost regalnega polja: 1300 kg.

Opis:

Mere postavitve: nazivna globina + 36 mm.

Uporaba:

Za skladiščenje manjših kanistrov. Neposredni odtok tekočin skozi police iz mrežne rešetke v tesno zavarjeno lovilno kad.

Standard:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Obseg dobave:

4 police iz mrežne rešetke, 1 krovna polica, 1 lovilna kad.

Napotek:

Dodatne police iz mrežne rešetke najdete v naši spletni trgovini pod art. 983212, vel. 500.

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Področje uporabe	Regal za nevarne snovi
Višina	2000 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1006 mm
Število polic	4
Oznaka proizvajalca	Regali za manjše kanistre
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3
Vrsta izdelka	Regal za manjše kanistre

Pribor

Polica iz mrežne rešetke Tip 500	983212 500
----------------------------------	------------