



Avtomatska zaščitna maska za varilce 3M™ Speedglas™ G5-02, Barva: BLACK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Razred artikla	040

Opis

Izvedba:

Avtomatska zaščitna maska za varilce **Speedglas™ G5-02** je prva na svetu, ki je opremljena z **upognjeno kaseto z zaščito pred bleščanjem**. Poleg tega se varilni filter popolnoma prilega ukrivljeni obliki glave in tako z **ozko zasnovano maske** omogoča **maksimalno široko vidno polje**. Tehnologija **Natural Colour** za odlično zaznavanje barv omogoča najboljši nadzor svetlobnega obloka med postopkom varjenja. **Stopnja svetlosti 2,5** omogoča izredno dobre svetlobne razmere za vmesno obdelavo. Opremo dopolnjujejo uporabniško prijazen meni, aplikacija **3M Connected Equipment**, ki je v pomoč pri določanju pravih nastavitvev, ter običajne karakteristike vrhunske opreme za avtomatsko zaščitno masko za varilce 3M™ Speedglas™.

Temne zaščitne stopnje: 8 – 12

Stopnja svetlosti: 2,5. S priloženo li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba 1500 ur).

Vidno polje varilnega filtra: 76 × 150 mm:

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Obseg dobave:

Avtomatska zaščitna maska za varilce G5-02 vklj. s čistilno krpo in torbo za shranjevanje.

Preklopni čas svetlo/temno: 0,1 ms

Preklopni čas temno/svetlo: 50 - 1000 ms

Tehnični opis

Preklopni čas svetlo/temno	0,1 ms
Preklopni čas temno/svetlo	50 - 1000 ms
Barva	črna
Vrsta izdelka	Zaščitna maska za varilce

Pribor

Garnitura zunanjih predstebel, 5-delna (odporna proti praskam) G5-02 Tip G5-02	098011 G5-02
Garnitura notranjih predstebel, 2-delna G5-02 Tip G5-02	098013 G5-02
Sprednji ščitnik G5-02 Tip G5-02	098010 G5-02
Kaseta z zaščito pred bleščanjem (vklj. z notranjimi in zunanjimi predstekli) G5-02 Tip G5-02	098012 G5-02