

Garant**Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, levi, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Razred artikla	21P

Tehnični opis

Uporabna globina T	1,1 mm
Ø držala D _s	8 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	5,2 mm
Velikost ploščice	4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Širina vratu L ₄	4 mm
Celotna dolžina L	57 mm
ISO-oznaka držala	E08X SDQCR/L04
Srednji premik L ₃	2,6 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------