

**Garant****Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Razred artikla	21P

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Velikost ploščice	3 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 13
ISO-oznaka držala	E08X SCLCR/L03
Dolžina glave $L_1$	26 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	5 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Celotna dolžina $L$	57 mm
Srednji premik $L_3$	2,5 mm
Širina vratu $L_4$	4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0301..
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 13

269028 13