

Garant
Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, levo, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/03mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Razred artikla	21P

Tehnični opis

Velikost ploščice	3 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	5 mm
Dolžina glave L_1	26 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Srednji premik L_3	2,5 mm
ISO-oznaka držala	E08X SCLCR/L03
Ø držala D_s	8 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 13
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0301..
Širina vratu L_4	4 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levo
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 13

269028 13