

Garant**Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Razred artikla	21P

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	26 mm
ISO-oznaka držala	E08X SDUCR/L04
Ø držala D_s	8 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	5,6 mm
Širina vratu L_4	4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Uporabna globina T	1,5 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Srednji premik L_3	3 mm
Velikost ploščice	4 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje