

Garant

Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/05mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Razred artikla	21P

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	26 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
ISO-oznaka držala	E08X SVJCR/L05
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Srednji premik L ₃	2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Širina vratu L ₄	4 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	5,5 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26

269028 26