

**Garant****Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Razred artikla	21P

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	26 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	9,2 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Širina vratu $L_4$	6 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Srednji premik $L_3$	5 mm
Velikost ploščice	5 mm
ISO-oznaka držala	E08X SV95CR/L05
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------