

**Garant****Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, levi, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Razred artikla	21P

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	6 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporabna globina T	3,5 mm
Velikost ploščice	5 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	5,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	10,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Celotna dolžina L	57 mm
ISO-oznaka držala	E08X SVVCR/L05
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------