



Letev z vtičnicami IP44, Število letev z vtičnicami: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081165 5
GTIN	4007123647927
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).

Pred brizgajočo vodo zaščitene vtičnice s samozapiralnimi pokrovi in tesnili. Ohišje iz umetne mase, odporne proti udarcem in lomu s čvrstim obešalnim lokom.

Dolžina kabla: 2 m

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Število vtičnic 230 V/16 A	5
Tip vtikača, vhod	F
Število letev z vtičnicami	5
Dolžina letve	520 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H07RN-F
Dolžina kabla	2 m
Vrsta izdelka	Letve z vtičnicami