

**Letev z vtičnicami IP44, Število letev z vtičnicami: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081169 5
GTIN	4007123647576
Razred artikla	08B

**Opis****Izvedba:**

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).

**Pred brizgajočo vodo zaščitene** vtičnice s samozapiralnimi pokrovi in tesnili. Ohišje iz umetne mase, odporne proti udarcem in lomu s čvrstim obešalnim lokom.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**.

Dolžina kabla: 2 m

**Tehnični opis**

Primerno za države	F/ B/ PL/ CZ
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vtičnic 230 V/16 A	5
Tip vtikača, vhod	E
Število letev z vtičnicami	5
Dolžina letve	520 mm
Struktura kabla	3G1,5

Razred kabla	H07RN-F
Dolžina kabla	2 m
Vrsta izdelka	Letve z vtičnicami