

Garant UNILINE

UNI Panel, Tip: S**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955440 S
GTIN	4062406583286
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Ozek steber iz jeklene pločevine, dvostenski, z dvostransko luknjasto steno \square 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Stabilna antracitna talna plošča omogoča preprosto postavitvev in premikanje.

Lakiranje:

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Napotek:

Označevalne table najdete pod art. 955442 – 955444. Primerne piktograme (različni nameni uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Višina: 1375 mm

Globina: 380 mm

Širina: 300 mm

Masa: 17 kg

Tehnični opis

Serija	Panel
--------	-------

Globina	380 mm
Širina	300 mm
Višina	1375 mm
Nosilnost	30 kg
Masa	17 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Luknjasta stena, stojalo