


Garant UNI LINE**UNI Panel, Tip: L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955440 L
GTIN	4062406583309
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Ozek steber iz jeklene pločevine, dvostenski, z dvostransko luknjasto steno $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Stabilna antracitna talna plošča omogoča preprosto postavitvev in premikanje.

Lakiranje:

Dvobaravno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Napotek:

Označevalne table najdete pod art. 955443 – 955444. Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Tehnični opis

Nosilnost	30 kg
Širina	610 mm
Serija	Panel
Masa	45 kg

Višina	2165 mm
Globina	440 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Luknjasta stena, stojalo