

HOLEX**Pomično merilo, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415196 1000
GTIN	4062406584276
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Nonij in površina za odčitavanje nesvetleče kromirana. Merilne površine kaljene in brušene.

Dolgi merilni kljuni za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev. Z vijakom za utrditev. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Dolžina konic	200 mm
Masa	2,5 kg
Preklop odčitavanja	mm/cole
Točnost	0,24 mm
Merilno območje	0 - 1000 mm
Kalibriranje	A1
Delitev	1/20 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000