

HOLEX**Pomično merilo, Merilno območje: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415196 2000
GTIN	4062406584290
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Nonij in površina za odčitavanje nesvetleče kromirana. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolgi merilni kljuni za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** Z vijakom za utrditev. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. S fino nastavitvijo.

Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Delitev	1/20 mm
Merilno območje	0 - 2000 mm
Dolžina konic	200 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Masa	9,3 kg
Točnost	0,44 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	30 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno

Vrsta izdelka

Digitalno pomično
merilo za delavnico**Storitve**Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril
maksimalno merilno območje 2000 mm

021000 2000