


Garant UNILINE

UNI Wall stacionarno, Tip: M**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955450 M
GTIN	4062406584597
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Zelo stabilen nosilni steber z dvojno steno iz jeklene pločevine, obojestransko uporabne luknjaste stene s 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Stabilna antracitna talna plošča omogoča preprosto postavitvev in premikanje.

Lakiranje:

Dvobaravno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Napotek:

Nastavek z oznako najdete pod art. 955453. Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za nastavke z oznako najdete pod art. 955474.

Tehnični opis

Višina	1920 mm
Širina	600 mm
Nosilnost	75 kg
Uporabna širina	600 mm

Globina	750 mm
Serijs	Wall
Raster luknjastih sten Hoffmann	9x9
Vrsta izdelka	Luknjasta stena, stojalo