

Garant UNI LINE

Garnitura koles za UNI Line, 4-delna, Tip: 1**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 955459 1 |
| GTIN | 4062406584702 |
| Razred artikla | 9GC |

Opis**Izvedba:**

Kolesa s \varnothing 125 mm. Primerna tudi za neravno podlago. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. Optimalen miren tek zaradi kakovostnih krogličnih ležajev. S tiho tekalno površino iz poliuretana, ki ne pušča sledi, in minimalnim tekalnim uporom. Nosilnost na kolo 200 kg. Maksimalna nosilnost pri uporabi 4 koles: 600 kg.

Obseg dobave:

2 kolesi za zavijanje in 2 kolesi za zavijanje z zavorami za kolo in vrtljivi venec. Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Pocinkana, konfiguracija ni mogoča.

Višina: 150 mm

Višina izvedbe: 150 mm

\varnothing koles: 125 mm

Nosilnost na kos: 200 kg

Tehnični opis

| | |
|---------------------|--------|
| Nosilnost na kos | 200 kg |
| Višina | 150 mm |
| Višina izvedbe | 150 mm |
| \varnothing koles | 125 mm |

Vrsta izdelka

Kolo