


Garant UNILINE

UNI Tower stacionarno, U-oblika, Tip: L**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955460 L
GTIN	4062406584672
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix. Lahko se uporablja variabilno in univerzalno za različne uporabe in konfiguracije, na primer za implementacijo 5S, zagotavljanje materialov za prvo pomoč, čistilnih materialov, orodij, informacij itd.

Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s \square 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Izbirne oznake v različnih barvah zagotavljajo hitri pregled na področju proizvodnje. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja. U-oblika: 2 stranski steni z zadnjo steno. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M. Na posamezni stolp se lahko vgradi največ 1 predalni blok.

Lakiranje:

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Napotek:

Pribor, kot so nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474–955499.

Tehnični opis

Masa	92 kg
Višina	1920 mm
Nosilnost	150 kg
Serija	Tower
Širina	750 mm
Uporabna globina	510 mm
Uporabna širina	690 mm
Globina	750 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Nastavljanje višine v rastru	37
Vrsta izdelka	Stolp z luknjasto steno