


Garant UNILINE

UNI Wall na kolesih, Tip: M**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 955451 M |
| GTIN | 4062406584719 |
| Razred artikla | 9GC |

Opis**Izvedba:**

Zelo stabilen nosilni steber z dvojno steno iz jeklene pločevine, obojestransko uporabne luknjaste stene s $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Stabilna antracitna talna plošča omogoča preprosto postavitvev in premikanje. S 4 kolesi za zavijanje s $\varnothing 125$ mm, od tega 2 z zavoro.

Lakiranje:

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Napotek:

Nastavek z oznako najdete pod art. 955453. Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za nastavke z oznako najdete pod art. 955474.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------|
| Širina | 600 mm |
| Višina | 2067 mm |
| Serija | Wall |
| \varnothing koles | 125 mm |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Uporabna širina | 600 mm |
| Globina | 750 mm |
| Nosilnost | 75 kg |
| Masa | 69 kg |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 |
| Vrsta izdelka | Luknjasta stena, stojalo |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura koles za UNI Line, 4-delna Tip 1 | 955459 1 |
| UNI Wallstacionarno Tip M | 955450 M |