


Garant UNILINE

**UNI Tower s kolesi, H-oblika, Tip: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955463 M
GTIN	4062406584740
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix. Lahko se uporablja variabilno in univerzalno za različne uporabe in konfiguracije, na primer za implementacijo 5S, zagotavljanje materialov za prvo pomoč, čistilnih materialov, orodij, informacij itd.

Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s  $\square$  9×9 mm v rastru 37 mm za namestitvev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Izbirne oznake v različnih barvah zagotavljajo hitri pregled na področju proizvodnje. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja. S 4 kolesi za zavijanje s  $\varnothing$  125 mm, od tega 2 z zavoro.

H-oblika: 2 stranski steni s sredinskim prečnim panelom. Police in vrata je mogoče vgraditi na sprednji in zadnji strani. Predalov ni mogoče vgraditi.

**Lakiranje:**

Dvobaravno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

**Napotek:**

Pribor, kot so nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474–955499.

**Tehnični opis**

Globina	750 mm
Masa	89 kg
Ø koles	125 mm
Serija	Tower
Višina	2070 mm
Uporabna širina	540 mm
Uporabna globina	2 × 255 mm
Nosilnost	150 kg
Širina	720 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Nastavljanje višine v rastru	37
Vrsta izdelka	Stolp z luknjasto steno

---

## Pribor

Garnitura koles za UNI Line, 4-delna Tip 1	955459 1
UNI Towerstacionarno, H-oblika Tip M	955461 M