

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara, širina 30G. 4 samonosilni izvlečni regali 6G, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	943114 2000
GTIN	4062406586171
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalne omare z merami 30×28G so opremljene s **samonosilnimi izvlečnimi regali**, ki so opremljeni z **zaporo proti izvlečenju**, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečni regal. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Okvirji izvlečnih regalov so naluknjani s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je **nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem**.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vsi izvlečni regali se zaklenejo hkrati.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je mogoče opremiti z naslednjimi deli:

Police art. 943160, luknjasta stena art. 943166, poševna police art. 943162 in art. 943163, letev Multifix art. 943170.

Lakiranje:

Ogrodje in izvlečno ogrodje v svetlo sivi barvi RAL 7035, sprednja stranica in vertikalni izvlečljivi regali v antracitni RAL 7016, **prašnata barva. Izvlečnega ogrodja ni mogoče konfigurirati, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Širina	750 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	175 kg
Uporabna širina izvlečljivega predelka	150 mm
Izvedba izvlečljivega predelka	samonosilni
Širina v G	30
Višina	2000 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	163 kg
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1691 mm
Globina	700 mm
ComfortClose	ne
Globina v G	28
Število izvlečljivih predelkov	4
Izvedba omare	Osnovna omara
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	37 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara