

Garant UNILINE

**UNI Tower s kolesi, U-oblika, Tip: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955465 M
GTIN	4062406586218
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix.

Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s  $\square$  9×9 mm v rastru 37 mm za namestitvev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. U-oblika: 2 stranski steni z zadnjo steno. Možnost vgradnje predalov in vrat.

**Obseg dobave:**

UNI Tower art. 955462 vel. M; 2 polici art. 955481 vel. M; nastavek art. 955475, vel. GREY; ročaj art. 955496, vel. 1.

S 4 kolesi za zavijanje s  $\varnothing$  125 mm, od tega 2 z zavoro.

**Lakiranje:**

Dvobaravno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

**Napotek:**

Dodatni pribor, kot so piktogrami, police, predali in vrata, najdete pod art. 955474–955499.

**Tehnični opis**

Nosilnost	150 kg
Višina	2290 mm
Uporabna širina	540 mm
Masa	105 kg
Ø koles	125 mm
Širina	720 mm
Globina	750 mm
Uporabna globina	510 mm
Serija	Tower
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Nastavljanje višine v rastru	37
Vrsta izdelka	Stolp z luknjasto steno

## Pribor

Ročaj UNI Line Tip 1	955496 1
UNI Towers kolesi, U-oblika Tip M	955462 M
Nastavek zaUNI Tower M Tip GREY	955475 GREY
Garnitura koles za UNI Line, 4-delna Tip 1	955459 1
UNI Towerstacionarno, U-oblika Tip M	955460 M