

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara, širina 30G. 2 samonosilna izvlečna regala 6G, 1 samonosilni izvlečni regal 12G, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

943115 2000

GTIN

4062406586201

Razred artikla

9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalne omare z merami 30×28G so opremljene s **samonosilnimi izvlečnimi regali**, ki so opremljeni z **zaporo proti izvlečenju**, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečni regal. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Okvirji izvlečnih regalov so naluknjani s \square 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je **nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem**.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vsi izvlečni regali se zaklenejo hkrati.

Uporabna širina pokončnega izvlečljivega predelka 6G je 150 mm; uporabna širina pokončnega izvlečljivega predelka 12G je 300 mm.

Nosilnost izvlečljivega regala 6G je 175 kg; nosilnost izvlečljivega regala 12G je 350 kg.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je mogoče opremiti z naslednjimi deli:

Polica art. 943160, luknjasta stena art. 943166, poševna polica art. 943162 in art. 943163, letev Multifix art. 943170.

Lakiranje:

Ogrodje in izvlečno ogrodje v svetlo sivi barvi RAL 7035, sprednja stranica in vertikalni izvlečljivi regali v antracitni RAL 7016, **prašnata barva. Izvlečnega ogrodja ni mogoče konfigurirati, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Širina	750 mm
Izvedba izvlečljivega predelka	samonosilni
Število izvlečljivih predelkov	3
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	700 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1691 mm
Višina	2000 mm
Globina v G	28
Masa	163 kg
Širina v G	30
ComfortClose	ne
Uporabna globina izvlečljivega predelka	600 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	37 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara