

**Garant****Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: C0820****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540220 C0820  |
| GTIN                  | 4062406586379 |
| Razred artikla        | 51D           |

**Opis****Izvedba:**

**Na novo razvita inovativna geometrija ozobja** omogoča **visoko zmogljivost odrezovanja** pri **izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

**Napotek:**

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje rezkalnega čepa in mazanje.

**Tehnični opis**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Celotna dolžina | 60 mm        |
| Ø držala        | 6 mm         |
| Opis oblike     | Okrogli valj |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Ø glave                        | 8 mm                    |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini                 |
| Vrsta ozobja                   | Neenakomerno ozobljenje |
| Dolžina glave                  | 20 mm                   |
| Serijska                       | GARANT Master Uni       |
| Rezalni material               | HM                      |
| Vrsta izdelka                  | Roto rezkar             |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | primerno         |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |