

**Držalo za zunanje struženje, desno, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269991 3
GTIN	4960664603220
Razred artikla	250

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Velikost držala	10 mm
Funkcijska širina L ₄	10 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR1010JX-11FF
primerna obračalna rezalna ploščica	DC..11T3..
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak BH6X25 Tip 1	269993 1
--------------------	----------

Podatkovni list

Vzmet SP-6 Tip 1	269994 1
Vpenjalo Tip 1	269992 1
Vpenjalni vijak	229715