



## Kontrolni navojni trn, izmet, za MultiCheck Digital, Navoj: M20



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486516 M20    |
| GTIN                  | 4046122621187 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Primerno za:**

Osnovna naprava 486511 vel. 12–20, merilni tulec art. 486512 vel. 12–20 in zaščitni tulec art. 486515 vel. M12 do M20.

### Tehnični opis

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Vrsta navoja         | M                                   |
| Standard             | DIN 13                              |
| Navoj                | M20                                 |
| Vrsta šablone        | Kontrolna šablona                   |
| Korak navoja         | 2,5 mm                              |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Kalibriranje         | Cena po ponudbi                     |
| Vrsta izdelka        | Kontrolni navojni trni, izmet       |

### Storitve

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni Ø 60 mm | 028500 60 |
|---|-----------|

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn, dober ali izmet  
maksimalni Ø 90 mm

028540 90