



Kontrolni navojni trn, izmet, za MultiCheck Digital, Navoj: M16



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486516 M16 |
| GTIN | 4046122621156 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 12–20, merilni tulec art. 486512 vel. 12–20 in zaščitni tulec art. 486515 vel. M12 do M20.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Standard | DIN 13 |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Vrsta navoja | M |
| Navoj | M16 |
| Korak navoja | 2 mm |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Kalibriranje | Cena po ponudbi |
| Vrsta izdelka | Kontrolni navojni trni, izmet |

Storitve

| | |
|---|-----------|
| Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni Ø 60 mm | 028500 60 |
|---|-----------|

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn, dober ali izmet
maksimalni \varnothing 90 mm

028540 90