

Garant**Tipalna konica, konična Ø 1,0 mm, Tip: 2/60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499275 2/60
GTIN	4062406587130
Razred artikla	41M

Opis**Izvedba:**

Tipalne konice iz karbidne trdine z diamantnim vložkom (standardno: vel. 2/60)

Tipalna konica za merjenje hrapavosti za konturno merilno napravo CM1.

Primerno za :

Držalo za tipalno konico art. 499260 vel. 1.

Dodatni pribor:

Žepna tehtnica art. 479446 vel. 150 za umerjanje tipalnih konic.

Radij konice sonde: 2 µm

Kot tipalne konice: 60 stopinj

Dolžina: 3 mm

Tehnični opis

Radij konice sonde	2 µm
Dolžina	3 mm
Kot tipalne konice	60 stopinj
Vrsta izdelka	Tipalo

