

**Garant****Tipalna konica, konična Ø 1,0 mm, Tip: 2/90****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499275 2/90
GTIN	4062406587147
Razred artikla	41M

**Opis****Izvedba:**

Tipalne konice iz karbidne trdine z diamantnim vložkom (standardno: vel. 2/60)

Tipalna konica za merjenje hrapavosti za konturno merilno napravo CM1.

**Primerno za :**

Držalo za tipalno konico art. 499260 vel. 1.

**Dodatni pribor:**

Žepna tehtnica art. 479446 vel. 150 za umerjanje tipalnih konic.

Radij konice sonde: 2 µm

Kot tipalne konice: 90 stopinj

Dolžina: 3 mm

**Tehnični opis**

Radij konice sonde	2 µm
Dolžina	3 mm
Kot tipalne konice	90 stopinj
Vrsta izdelka	Tipalo

