

HOLEX**Garnitura roto rezkarjev 10-delna, Z7 – polfini, križno ozobljeni, Karbidna trdina, Število roto rezkarjev: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541510 10
GTIN	4062406659714
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Garniture z izbranimi rezkalnimi čepi v najpogosteje uporabljenih oblikah in dimenzijah.
Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540750 vel. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Tehnični opis

Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	Karbidna trdina
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	10

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Pribor

Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip C1225	540750 C1225
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip AS1225	540750 AS1225
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip M1020	540750 M1020
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip G1630	540750 G1630
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip C0616	540750 C0616
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip D1009	540750 D1009
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip AS1020	540750 AS1020
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip F1225	540750 F1225
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip AS0616	540750 AS0616
Roto rezkarZ7 – polfini, križno ozobljeni Tip G0618	540750 G0618
Prazna kasetna iz umetne mase,rdeča	541565