

TRICOFLEX**Ojačana gibljiva cev, prozorna, PVC, Dolžina 50 m, Notranji Ø cevi: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080042 9
GTIN	3506110929738
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od –15 °C do 60 °C.
TCN-AL, gibka in trpežna visokotlačna cev. Visoka kemijska odpornost. Delovni tlak 15 barov.
Certifikat za živila (VO/2011 – kategorije A/B/C).

Tehnični opis

Barva	prozorna
Dolžina cevi	50 m
Zunanji Ø cevi	15 mm
Notranji Ø cevi	9 mm
Material	Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom
Certifikat za živila (VO/2011)	da
Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Temperaturno območje	-15 - 60 °C

Značilnost blagovnega imena

Dolžina 50 m

Vrsta izdelka

Cev